

卫浴 | 按摩冲浪浴缸

行业与选型 5131

BEYOK®
百悦康
专注于臭氧发生器及环保净化系统
Focus on ozone generator & purifier system



关键词：卫浴，冲浪浴缸，按摩浴缸，水消毒

摘要：水疗冲浪按摩浴缸，水使用臭氧消毒后，不但起到消毒净化作用，而且使水边的更加清澈。常用的消毒方式，是臭氧加到循环水管道中，对循环水进行消毒，根据浴缸的大小选择合适的气水混合方式和臭氧产量，以及根据电控板选择工作电压和工作时间。百悦康一直专注高性价比高端臭氧发生器，尤其为浴缸定制的规格适用于大部分的控制主板，产品品质得到卫浴客户的认可。

臭氧的应用及说明：

百悦康 FQ-SPA 系列一体化 SPA 专用臭氧发生器，采用发明专利的臭氧核心放电体，包括臭氧发生管、臭氧驱动电路和气泵的一体化设计，只要接上电源即可提供高效稳定的臭氧输出，安装使用维护方便。

臭氧消毒无二次污染及残留，通过循环水对洗浴用水和管道、缸体进行消毒。臭氧消毒无死角，对细菌病毒高效广谱杀灭，达到健康洗浴的目的。

臭氧发生器的选型：

- 采用发明专利 ZL200410079317.5 的核心臭氧放电体，性能全面优于普通的间隙放电发生器
- 一体化整合了臭氧驱动电路、臭氧发生管、气泵，结构紧凑、设计合理、统配性强
- 工作噪声低、电磁干扰低、臭氧效率高、臭氧产量稳定、臭氧衰减小、温升低、寿命长

安装使用注意事项：

- 安装连接：电源线接到控制板，出气嘴接上胶管通到循环水管道或射流器中
- 安装位置：最佳位置是放置于高于水面，以防止水倒流，出气嘴要朝下，方便冷凝积水排干
- 止回保护：建议在臭氧出口接单向阀，但是不能完全指望普通单向阀止回功能！！
- 胶管连接：连接臭氧发生器和射流器的胶管，最高位一定要高于水面并尽量高，可多圈防返水
- 时间控制：根据电控板设置，建议工作由间隙时间

产品型号及参数表：

名称	浴缸专用臭氧发生器	浴缸专用臭氧发生器	浴缸专用臭氧发生器
型号	FQ-160-SPA	FQT-100-SPA	FQ-301-SPA
输入电压	AC12V / AC220V	AC220V / DC12V	AC220V / AC24V
功率	4.5 W	4.5 W	7 W
臭氧量	10-30 mg/hr	30-50 mg/hr	30-50 mg/hr
出气量	1-2 L/min	不含气泵	2-3 L/min
接线端子	25022-2P	AMP63080-4P	AMP63080-4P
尺寸	75*75*37 mm	63*52*35 mm	143*80*40 mm
使用机型	1-2 人缸（小缸）	3-6 人缸（大缸）	3-6 人缸（大缸）

注：百悦康另外提供胶管、单向阀等配套配件可供选择。